



組み替えが自由で遠く からも分かる

組立式スタックライトタワー

- 最大5色のLEDセグメントの組合せで状態を分かりやすく表示
- 高い視認性により離れた場所からも機械の状態が分かる
- ブザーの追加により音と色で警告



IP65

タイプ	製品コード
シグナルライトセット	
セット内容:LEDセグメント3色(赤・黄・緑)、ベースモジュール	DV3320
セット内容:LEDセグメント3色(赤・黄・緑)、ベースモジュール、ブザー	DV3330
セット内容:LEDセグメント5色(赤・黄・緑・青・白)、ベースモジュール	DV3520
セット内容:LEDセグメント5色(赤・黄・緑・青・白)、ベースモジュール、ブザー	DV3530
セグメント	
ベースモジュール	DV3000
LEDセグメント 赤	DV3002
LEDセグメント 黄	DV3003
LEDセグメント 緑	DV3004
LEDセグメント 青	DV3005
LEDセグメント 白	DV3006
ブザー	DV3007
取付ベース	
床面・壁面取付兼用ベース	DV3001

視認性の高い点灯色を自由に組合せ

組立式スタックライトタワーは、工場の機械やシステムの状態を自由な配色で目的に合わせて表示できます。最大5色のLEDセグメントを、ベースモジュールに重ねて組み替えられます。視認性の高いLEDセグメントにより、遠くからも機械の状態が明確に分かります。

取付け簡単、音で分かる

LEDセグメントは、ツイストロック式で挿し込んで回すだけで簡単に組み立てられます。各セグメントは、DC24Vデジタル入力による個別制御が可能です。ブザーを追加して、緊急時の状態をスタックライトタワーから音で通知することもできます。

保護構造IP65に対応し、生産現場の厳しい環境に最適です。取付ベースを使い、水平・垂直の両方向にスタックライトタワーを取付けられます。

BEST FRIENDS



リレーアダプタ
入出力を電気的に絶縁



スイッチングアンプ
高い信頼性で高負荷やAC電流をスイッチング



IO-Link I/Oモジュール
多数の配線が必要な従来機器とIO-Linkを接続



詳細情報はこちら:
ifm.com/fs/DV3320