
E20061

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-V-E1



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Applikation		Kleiner Biegeradius
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OOF; OUF
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	50
OOF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	160
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	50
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	49
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	1
Tastkopflänge	[mm]	20
Gesamtlänge	[mm]	600

E20061

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-V-E1

Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		◉
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsschelle:, E20107
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück