
E20056

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OOF; OUF
OKF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
OOF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	200
OUF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	51,5
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	25
Gesamtlänge	[mm]	600

E20056

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3

Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		◐
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Lieferumfang		E20102
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück