
# E20692

## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6/3M




| | | |
|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | | |
| Funktionsprinzip | | Reflexlichttaster |
| Applikation | | Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung;<br>Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien |
| **Erfassungsbereich** | | |
| Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | | OKF; OUF |
| OKF | | |
| Tastweite Fiberoptik | [mm] | 13 |
| OUF | | |
| Tastweite Fiberoptik | [mm] | 13 |
| **Umgebungsbedingungen** | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -20...80 |
| **Mechanische Daten** | | |
| Gewicht | [g] | 158 |
| Ausführung Tastkopf | | gerade |
| Tastkopfgewinde | | M6 |
| Gesamtlänge | [mm] | 3000 |
| Minimaler Biegeradius | [mm] | 20 |
| Faseranordnung | | ◎ |
| Lichtleitfaser-Werkstoff | | PMMA |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff | | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
| Lichtleitermantel-Werkstoff | | Metallsilikon |

# E20692

## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6/3M

| Zubehör | |
|---|---|
| Lieferumfang | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl |
| | Zahnscheiben: 2 |
| | Rändelmutter: 1 x M11 |

| Bemerkungen | |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |