
E11686

Kabel – Meterware

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung
Silikonfrei		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...90
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	3127
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 100 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP