
EC0458

Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse


BasicCable/Display 10m



Einsatzbereich		
Ausführung		konfektioniert, für BasicController und BasicDisplay, für ecomatBasic und ecomatDisplay, 4,3"
Applikation		Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen; Spannungsversorgung; CAN-Bus
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	364,5
Bemerkungen		
Bemerkungen		CAN-Bus Abschlusswiderstände (120 Ohm) sind im Standard Timer-Kontaktgehäuse und im M12-Steckverbinder integriert
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Kontakte: 5



EC0458


Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse

BasicCable/Display 10m

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m; 5 x 0,34 mm²

Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß