
E75228

L-Steckanschluss für Pneumatikanschlüsse

AirBox push-in L-connect 10pcs



Einsatzbereich		
Medien		Druckluft nach ISO 8573-1: 2001
Umgebungsbedingungen		
Betriebsdruck	[bar]	10; (min. -0,95)
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Lagertemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	69,5
Werkstoffe		Gehäuse: Messing vernickelt / PA66; Lösering: Polyoxymethylen; Zahnscheibe: Edelstahl; Formring: NBR
Schlauchsteckverbinder		8 mm
Durchmesser Steckhülse	[mm]	8
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		10 Stück