
CR3020

Echtzeituhr für CAN-Systeme

R360/MODULE/CANrtc



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 6
Ein-/Ausgänge		
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge		1
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Ausgänge		
Anzahl der digitalen Ausgänge		1
Schnittstellen		
Anzahl der CAN-Schnittstellen		1
Umgebungsbedingungen		
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 20
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	47,9
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	30 x 30 x 40
Werkstoffe		Gehäuse: Kunststoff
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück