
E20711

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Kleiner Biegeradius
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	20
OBF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	25
OCF (High Power)		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	340
OO50		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	60
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	39,5
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	20
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		⦿
Kerndurchmesser	[mm]	2 x 0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE
Zubehör		
Lieferumfang		Adapter: 1 x OCF
Zubehör optional		Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück