
MK5251

T-Nut-Zylindersensor

MKT3028BBPKG/G/0,3M/-H/US/2X



1 Sensor 1
2 Sensor 2
3 Aktive Fläche

Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		2 x Schließer
Abmessungen	[mm]	25 x 5 x 6,5
Einsatzbereich		
Arbeitsprinzip		GMR-Zelle
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme	[mA]	< 10
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	30
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		2 x Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	100; (je Sensor)
Schaltfrequenz DC	[Hz]	6000
Kurzschlussschutz		ja
Überlastfest		ja

MK5251

T-Nut-Zylindersensor

MKT3028BBPKG/G/0,3M/-H/US/2X

Erfassungsbereich			
Ansprechempfindlichkeit	[mT]	2,8	
Überfahrgeschwindigkeit	[m/s]	< 10	
Genauigkeit / Abweichungen			
Hysterese	[mm]	1,5	
Reproduzierbarkeit	[mm]	< 0,2	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85	
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 69K	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
		EN 55011	Klasse B
MTTF	[Jahre]	3523	
UL-Zulassung		Ta	-25...75 °C
		Enclosure type	Type 1
		Spannungsversorgung	Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
		File Nummer UL	E174191
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	28,2	
Einbauart		bündig einbaubar	
Montageart		Befestigungsexzenter mit Kombikopf Schlitz / Innensechskant SW 1,5	
Zylinderbauform		T-Nut-Zylinder	
Abmessungen	[mm]	25 x 5 x 6,5	
Werkstoffe		Gehäuse: PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör			
Lieferumfang		Memory-Gummi: 2	
		Kabelclip: 2	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss - Kabel 1


Kabel: 0,3 m, PVC

Elektrischer Anschluss - Kabel 2

Kabel: 0,3 m, PVC

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4; Arretierung: Sechskantmutter, drehbar, Edelstahl




MK5251

T-Nut-Zylindersensor

MKT3028BBPKG/G/0,3M/-H/US/2X

Anschluss



1	Sensor 1
2	Sensor 2