
E10817

Verbindungskabel mit Ventilstecker


VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		halogenfrei
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	62,55
Abmessungen	[mm]	30 x 15 x 39
Werkstoffe		Gehäuse: TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang		Schraube: 1
		Beschriftungsfeld: 1
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Kontakte: 3; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



E10817


Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN (EN 175301-803), abgewinkelt; Kontakte: 4; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

