
E11190

Einbaustecker

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-Ring


Einsatzbereich		
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Schutzklasse		III
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	11,6
Werkstoffe		Gehäuse: Messing vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss


Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Kontakte: 4



Anschluss



Adernfarben :

BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß