
E20639

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Kleiner Biegeradius
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	20
OBF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	25
OCF (High Power)		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	400
OO50		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	60
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	33
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M4

E20639

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Tastkopflänge	[mm]	23
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		⦿
Kerndurchmesser	[mm]	2 x 0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 2 x M4
		Zahnscheiben: 2
		Adapter: 1 x OCF
Zubehör optional		Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück