
E12493

Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



CE

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung		Ethernetkabel, D-codiert
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Patchkabel
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	48 AC / 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	1
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 65; IP 67; (M12-Stecker / RJ45-Stecker: IP 20)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1364,5
Werkstoff Griffkörper		TPU / PA
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker M12

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Kontakte: 4, vergoldet; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm



E12493


Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Kontakte: 8, vergoldet; Griffkörper: PA

