
E37450

Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FCM JP FDA

Einsatzbereich			
Ausführung		für Temperatursensoren EL = 350 mm	
Druckfestigkeit		400 bar	40 MPa
Genauigkeit / Abweichungen			
Max. zulässige Strömungsgeschwindigkeit	[m/s]	13	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	1577,5	
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss		1/2" NPS Ø 6 mm passend für G 1/2 und 1/2" NPT	
Prozessanschluss		Einschweißadapter Ø 38,1 mm	
Einbaulänge EL	[mm]	267	
Bohrungslänge BL	[mm]	304,8	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	