
EBC113

Y-Verteiler


ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur		cULus: ...65 °C
Lagertemperatur	[°C]	-25...55
Lagerfeuchte	[%]	10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	36
Werkstoffe		Gehäuse: PA orange
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung		FKM
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker C

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 5, vergoldet; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm




EBC113

Y-Verteiler

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse A/B

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Kontakte: 3, vergoldet; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM;
Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

