
E2M235

Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	12 DC; (±1,5V)
Überspannungsschutz		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...125
Lagerfeuchte	[%]	< 75; (relative Feuchte)
Lagerdauer	[MON]	24
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	149
Werkstoffe		Gehäuse: ABS schwarz
Zubehör		
Lieferumfang		Schutzkappen
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Buchse		

Steckverbindung: M16; Codierung: A; Kontakte: 4



E2M235

Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

C1...3	
1	Koax-Leitungskern Video Signal
2	Koax-Schirm Video GND
3	U+
4	0 V

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: M16; Codierung: A; Kontakte: 4



MON	
1	Koax-Leitungskern Video Signal
2	Koax-Schirm Video GND
3	nicht belegt
4	nicht belegt