
E20054

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OOF; OUF
OKF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
OOF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	200
OUF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	47
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	4
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	600

E20054

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		◐
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		E20103
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück