
E20993

Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken

REFLECTOR LASER TS-19



1 M3 8 mm tief

Einsatzbereich		
Ausführung		rund, für Laser-Reflexlichtschranken, M3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	3
Abmessungen	[mm]	Ø 19 / L = 5
Reflektorfläche	[mm]	Ø 17
Werkstoffe		Schraube: 1.4401 (Edelstahl / 316); Unterlegscheibe: 1.4401 (Edelstahl / 316); Mutter: 1.4401 (Edelstahl / 316); Frontplatte: PMMA; Basisträger: ABS
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück