
E30161

Schleifschutz für die Montage von Aseptoflex Vario Einschweißadaptern

SEALING EDGE GRINDING PROTECTION



1	Sechskantmuttern DIN 934-M12
2	Halbschale Ø 70mm
3	Einschweißadapter nicht im Lieferumfang enthalten
4	Halbkugelkappe Ø 70mm
5	Sechskantschraube ISO 4017-M12x50

Einsatzbereich		
Ausführung		Schleifschutz für die Dichtkante von Aseptoflex Vario Einschweißadaptern E30528
Applikation		Schleifen von eingeschweißten Adaptern
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	877,9
Werkstoffe		VA; 1.4301 (Edelstahl / 304)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		3 Stück