
E37421

Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FCM JP FDA

Einsatzbereich			
Ausführung		für Temperatursensoren EL = 100 mm	
Druckfestigkeit		300 bar	30 MPa
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	171,5	
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss		G 1/2 Dichtkonus Ø 6 mm	
Prozessanschluss		Einschweißadapter Ø 34 mm	
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		Ra < 0,6 µm	
Einbaulänge EL	[mm]	99	
Bohrungslänge BL	[mm]	137	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	