
E20164

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-M6



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Applikation		Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OIF
OIF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	300
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	98,5
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M6
Tastkopflänge	[mm]	35
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faseranordnung		◉
Werkstoffe		Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas

E20164

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-M6

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 4
	Rändelmutter: 1 x M30
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück