
E12789

H-Verteiler

ZDO3E050MSS0000-00STGE050MSS



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 63 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	16; (40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	130,7
Werkstoffe		Gehäuse: PBT schwarz
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung		HNBR
Zubehör		
Lieferumfang		Beschriftungsschilder: 2
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 3 x M12; Codierung: L; Kontakte: 5, vergoldet; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: HNBR



Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: L; Kontakte: 5, vergoldet; Arretierung: Messing, vernickelt



E12789

H-Verteiler

ZDO3E050MSS0000-00STGE050MSS

Anschluss

