
E11840

Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKSK



Einsatzbereich		
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	11,8
Abmessungen	[mm]	16 x 16 x 54
Werkstoff Griffkörper		PA 6.6
Werkstoff Überwurfmutter		PA 6.6
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,34 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,5...6 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 4; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: PA 6.6



Anschluss

