
E30162

Schleifschutz für die Montage von Aseptoflex Vario Einschweißadaptern

SEALING EDGE GRINDING PROTECTION



1 Sechskantmuttern DIN 934-M12
2 Halbschale Ø 70mm
3 Einschweißadapter nicht im Lieferumfang enthalten
4 Sechskantschraube ISO 4017-M12x50

Einsatzbereich		
Ausführung		Schleifschutz für die Dichtkante von Aseptoflex Vario Einschweißadaptern, E30529, E30531
Applikation		Schleifen von eingeschweißten Adaptern
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	816,7
Werkstoffe		VA; 1.4301 (Edelstahl / 304)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		3 Stück