
AC5031

Unterteil für AS-Interface-Module

EMS-BASE RC ST SET



1 Sperrriegel

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Kontaktbelastbarkeit		< 4 A
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	115,2
Gehäuse		Quaderförmig
Montageart		Tragschienen- und Rückwandmontage
Abmessungen	[mm]	82,5 x 45 x 33
Werkstoffe		Gehäuse: PBT
Zubehör		
Lieferumfang		Flachkabeldichtungen: 2, NBR
		Kabelverschraubungen: 3
		Verschlusskappen: 3
		Sechskantmuttern: 4
Zubehör optional		Deckel:, für AS-i Modul, AC3000
		Schraubklemmeneinsatz:, AC5007
Bemerkungen		
Bemerkungen		bis zu 4 Kabelabgänge M20 für beliebige T- und Kreuzabzweige
Verpackungseinheit		1 Stück

AC5031

Unterteil für AS-Interface-Module

EMS-BASE RC ST SET

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...2,5 mm²