
E38425

Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM JP FDA

Einsatzbereich			
Ausführung		für Temperatursensoren EL = 83 mm	
Druckfestigkeit		160 bar	16 MPa
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	79,6	
Werkstoffe		1.4435 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss		G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm	
Prozessanschluss		Einschweißadapter Ø 25 mm elektropoliert	
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		Ra < 0,38 µm	
Einbaulänge EL	[mm]	50	
Bohrungslänge BL	[mm]	83	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	