
E10750

Bedämpfungsmagnet

MAGNET M2.0/ALNICO



Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-100...500
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	6,9
Abmessungen	[mm]	Ø 6 / L = 25
Werkstoffe		Magnet: AlNiCo
Magnetfeldstärke	[mT]	110
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück