
AC5010

Unterteil für AS-Interface-Module

EMS-Base FC Addressing socket



1 Kontaktstifte
2 Beschriftungsfeld
3 Adressierbuchse

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Kontaktbelastbarkeit		< 2 A
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i Kennwerte		
AS-i Adressierung		Adressierbuchse
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	59,5
Gehäuse		Quaderförmig
Montageart		Tragschienen- und Rückwandmontage
Abmessungen	[mm]	45 x 80 x 20
Werkstoffe		Gehäuse: PBT
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		

Kontaktstifte im Moduloberteil:

Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: