EC0413

Standard Timer-Kontaktgehäuse mit Kontakten

ecomatBasic/Connection Set




Abbildung zeigt Kontakt-Gehäuse mit geschlossenen Deckeln
1 Ansicht auf Kontakt-Einsteckseite
2 Rastfeder

Einsatzbereich		
Ausführung		für ecomatBasic
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	105,1
Zubehör		
Lieferumfang		Standard Timer Kontakt-Gehäuse: 4 x 8-polig, grau
		Standard Timer Kontakt-Gehäuse: 4 x 8-polig, natur
		Standard Timer Kontakt-Gehäuse: 1 x 1-polig, natur
		Standard Timer Kontakt-Gehäuse: 1 x 6-polig, natur
		Standard Timer Kontakt-Gehäuse: 2 x 4-polig, natur
		Standard Timer-Kontakte: 20 x (0,2...0,5 mm²), verzinnt
		Standard Timer-Kontakte: 50 x (0,5...1,0 mm²), verzinnt
		Standard Timer-Kontakte: 30 x (1,0...2,5 mm²), verzinnt
		Flachsteckhülse: 1 x (6,3 x 0,8 mm)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Standard Timer-Kontakt: 20 x 0,2...0,5 mm²

Standard Timer-Kontakt: 50 x 0,5...1,0 mm²

EC0413

Standard Timer-Kontaktgehäuse mit Kontakten

ecomatBasic/Connection Set

Standard Timer-Kontakt: 30 x 1,0...2,5 mm²
Flachsteckhülse: 1 x ; 6,3 mm x 0,8 mm