
E33297

Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG



1 Dichtfläche
2 G1 Innengewinde Aseptoflex Vario

ADI-FREE **EC 1935/2004** **FCM** **FCM JP** FDA

Einsatzbereich		
Druckfestigkeit	40 bar	4 MPa
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	139,2	
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario	
Prozessanschluss	SMS-Rohrverschraubung DN40 (1,5") Ø 55 mm	
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Abdichtung	Dichtring	

E33297

Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG

Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123
	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM China, E30163
	Dichtungsring: 1, PEEK, E30124
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück