
E43216

Koaxialrohr für Füllstandsensoren

LR COAX TUBE G3/4 L1400



1 Befestigungsklammer für Zentrierstück

CRN

Einsatzbereich			
Ausführung		für Füllstandsensoren LR	
Mediumtemperatur	[°C]	-40...200	
Druckfestigkeit		16 bar	1,6 MPa
Vakuumfestigkeit		-1000 mbar	-0,1 MPa
MAWP bei Applikationen gemäß CRN	[bar]	16	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	780	
Werkstoffe		Koaxialrohr: 1.4301 (Edelstahl / 304); Dichtung: NBR faserverstärkt; Zentrierstück: PPS faserverstärkt; Befestigungsklammer: 1.4310 (Edelstahl / 301)	
Sensorikanschluss		Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde	
Prozessanschluss		Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde	
Länge L	[mm]	1400	
Zubehör			
Lieferumfang		Dichtung: 1	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	