
# EVC17A

## Anschlusskabel mit Stecker

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D




| | | |
|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | | |
| Besondere Eigenschaft | | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
| Silikonfrei | | ja |
| **Elektrische Daten** | | |
| Betriebsspannung | [V] | < 60 AC/DC |
| Schutzklasse | | II |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 2 |
| **Umgebungsbedingungen** | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -20...60 |
| Schutzart | | IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K) |
| **Zulassungen / Prüfungen** | | |
| Zulassung | | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
| ATEX Gerätekennzeichnung | | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
| **Mechanische Daten** | | |
| Gewicht | [g] | 357,5 |
| Werkstoff Griffkörper | | TPU |
| Werkstoff Überwurfmutter | | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
| **Bemerkungen** | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |

**Elektrischer Anschluss**

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

**Elektrischer Anschluss - Stecker**

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 1,2...1,5 Nm




# EVC17A

## Anschlusskabel mit Stecker

**ASTAH040VAT0010H04/3G/2D**

### Anschluss




| | |
|---|---|
| | Adernfarben : |
| BK = | schwarz |
| BN = | braun |
| BU = | blau |
| WH = | weiß |