
E74200

AS-Interface-Flachkabel

Flat cable 100 meter TPE ye



Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		Schleppketteneignung	
Ausführung		zur Anwendung von Durchdringungstechnik	
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; (Spitzenspannung 300 V)	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...105	
Zulassungen / Prüfungen			
UL-Zulassung		AWM-Style	2103
		File Nummer UL	E130266
CSA-Zulassung		File Nummer	LL55255-42
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	6742	
Schleppketteneignung		ja	
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	75 mm
		Verfahrgeschwindigkeit	max. 4 m/s bei 10 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 4 m/s²
		Biegezyklen	≥ 10 Mio
		Torsionsbeanspruchung	360°/m
Bemerkungen			
Bemerkungen		100 m Lieferform Ring	
Verpackungseinheit		100 m	

Elektrischer Anschluss

Kabel: 100 m, TPE, gelb; 2 x 1,5 mm²