
E43244

Koaxialrohr für Füllstandsensoren

LR COAX TUBE 1200 V4A



1 Befestigungsklammer für Zentrierstück

Einsatzbereich			
Ausführung		1.4404 (Edelstahl / 316L), für Füllstandsensoren, LR	
Mediumtemperatur	[°C]	-40...200	
Druckfestigkeit		16 bar	1,6 MPa
Vakuumfestigkeit		-1000 mbar	-0,1 MPa
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	673,4	
Werkstoffe		Koaxialrohr: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: NBR faserverstärkt; Zentrierstück: PPS faserverstärkt; Befestigungsklammer: 1.4310 (Edelstahl / 301)	
Sensorikanschluss		Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde	
Prozessanschluss		Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde	
Länge L	[mm]	1200	
Zubehör			
Lieferumfang		Dichtung: 1	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	