
E11588

Einbaustecker

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)



1 O-Ring


Einsatzbereich		
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 125 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	20,3
Einbaugewinde		M16
Werkstoffe		Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 5




E11588

Einbaustecker

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
WH =	weiß
YE =	gelb