

# DX2043

## Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC




Schalttafelausschnitt 91 x 43 mm

| | | |
|---|---|---|
| **Produktmerkmale** | | |
| Gehäuse | | Quaderförmig |
| Abmessungen | [mm] | 48 x 112 x 116 |
| **Einsatzbereich** | | |
| Applikation | | Anzeige und Überwachung analoger Signale; z.B. von Druck-, Temperatur- oder Strömungssensoren |
| **Elektrische Daten** | | |
| Frequenz AC | [Hz] | 50...60 |
| Betriebsspannung | [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
| Stromaufnahme | [mA] | 100 |
| Leistungsaufnahme | [W] | 3 |
| **Ein-/Ausgänge** | | |
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | | Anzahl der analogen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
| **Eingänge** | | |
| Anzahl der analogen Eingänge | | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
| Analogeingang Strom | [mA] | 0...20 |
| Analogeingang Spannung | [V] | -10...10 |
| Auflösung | | 16 bit |
| Genauigkeit | [%] | 0,1 |
| **Ausgänge** | | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | | 4 |
| Strombelastbarkeit je Ausgang | [mA] | 200 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | | 1 |
| Analogausgang Strom | [mA] | 0...20 |
| Max. Bürde | [Ω] | 270 |
| Analogausgang Spannung | [V] | -10...10 |
| Auflösung Analogausgang | | 16 bit |
| Genauigkeit Analogausgang | [%] | 0,1 |

# DX2043

## Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Überlastfest | | ja | |
| **Umgebungsbedingungen** | | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -20...60 | |
| Lagertemperatur | [°C] | -25...70 | |
| Schutzart | | IP 65 | |
| Schutzart Klemmen | | IP 20 | |
| **Zulassungen / Prüfungen** | | | |
| EMV | | EN 61000-6-2 | |
| | | EN 61000-6-3 | |
| | | EN 61000-6-4 | |
| **Mechanische Daten** | | | |
| Gewicht | [g] | 350,5 | |
| Gehäuse | | Quaderförmig | |
| Montageart | | zum Einbau in Schalttafel- oder Konsolenausschnitt; (Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm) | |
| Abmessungen | [mm] | 48 x 112 x 116 | |
| Werkstoffe | | Gehäuse: Noryl UL94-V-0 | |
| **Anzeigen / Bedienelemente** | | | |
| Anzeige | | Farb-Display | Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen |
| **Bemerkungen** | | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück | |
| **Elektrischer Anschluss** | | | |
| Schraubklemmen: | | | |
| Anschluss | | | |

