
E12399

Kabel – Meterware

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/SW



Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		halogenfrei; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...90	
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-25...90	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	3813,6	
Schleppketteneignung		ja	
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
		Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
		Biegezyklen	> 2 Mio.
		Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			
Kabel: 100 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)			