
E11277

Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS



Einsatzbereich		
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...90
Schutzart		IP 67; IP 69K
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	85
Werkstoffe		Gehäuse: TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Zubehör		
Lieferumfang		Schraube: 1
		Beschriftungsfeld: 1
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 2; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



E11277


Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,75 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN (EN 175301-803), abgewinkelt; Kontakte: 4; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

