
E11293

Einbaustecker

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)




Einsatzbereich		
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	22,6
Einbaugewinde		M20
Werkstoffe		Gehäuse: Messing vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss


Kabel: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 4



Anschluss



Adernfarben :

BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß