




Montageset für ecomatRelay

ecomatRelay/MountingSet/9P



Einsatzbereich		
Ausführung	für ecomatRelay CR3025	
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart	IP 67; (Gegenstecker gesteckt)	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	78,9
Montageart	vertikal; (Ausrichtung der Kontakte nach unten)	
Abmessungen	[mm]	56,9 x 41,2 x 75,4
Werkstoffe	Stecksocket: PA 6.6-GF30	
Angaben zur Lebensdauer	max. Steckzyklen der Crimp-Kontakte:	10
Zubehör		
Lieferumfang	Stecksocket: 1, 9-polig	
	Spannbügel: 1	
	Dichtung: 1	
	Zylinderkopfschraube: 1 x (M4 x 30 mm)	
	Muttern: 1 x M4, selbstsichernd	
	Crimp-Kontakte: 5 x 4,8 mm	
	Einzeladerabdichtung: 5 x 4,8 mm	
	Crimp-Kontakte: 4 x 2,8 mm	
	Einzeladerabdichtung: 4 x 2,8 mm	

Montageset für ecomatRelay

ecomatRelay/MountingSet/9P



Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Diagramme und Kurven

Montage



- 1: Zylinderkopfschraube M4x30
- 2: Spannbügel
- 3: Dichtung
- 4: Stecksocket
- 5: Mutter M4