


E78000



Hutschienenadapter

DIN rail adapter 3/4 rows



Einsatzbereich

Ausführung

Für die Hutschienenmontage von Feldmodulen

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

87,6

Montageart

Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))

Abmessungen

[mm]

152 x 60 x 19

Werkstoffe

Hutschienenadapter: PC/ABS; Gewindebuchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Zubehör

Lieferumfang

Zylinderschrauben: 2 x (M5 x 30 mm)

Unterlegscheiben: 2

Gewindestifte: 1 x (M5 x 10 mm)

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Hutschienenadapter

DIN rail adapter 3/4 rows

Diagramme und Kurven

Montage

