




Hutschienenadapter

DIN rail adapter 4/6 rows



Einsatzbereich	
Ausführung	Für die Hutschienenmontage von Feldmodulen
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	103,8
Montageart	Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))
Abmessungen [mm]	207,9 x 60 x 19
Werkstoffe	Hutschienenadapter: PC/ABS; Gewindebuchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Zubehör	
Lieferumfang	Zylinderschrauben: 2 x (M5 x 30 mm)
	Unterlegscheiben: 2
	Gewindestifte: 1 x (M5 x 10 mm)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E78002



Hutschienenadapter

DIN rail adapter 4/6 rows

Diagramme und Kurven

Montage

