




Konfektionierbarer Stecker

SSTA040MSSFKSG



| Einsatzbereich                                                                                                                                                                                      |      |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft                                                                                                                                                                               |      | silikonfrei; Vergoldete Kontakte            |
| Applikation                                                                                                                                                                                         |      | Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation |
| Silikonfrei                                                                                                                                                                                         |      | ja                                          |
| Elektrische Daten                                                                                                                                                                                   |      |                                             |
| Betriebsspannung                                                                                                                                                                                    | [V]  | < 250 AC/DC                                 |
| Strombelastbarkeit gesamt                                                                                                                                                                           | [A]  | 4; (...40 °C)                               |
| Umgebungsbedingungen                                                                                                                                                                                |      |                                             |
| Umgebungstemperatur                                                                                                                                                                                 | [°C] | -25...85                                    |
| Schutzart                                                                                                                                                                                           |      | IP 67                                       |
| Mechanische Daten                                                                                                                                                                                   |      |                                             |
| Gewicht                                                                                                                                                                                             | [g]  | 66,5                                        |
| Abmessungen                                                                                                                                                                                         | [mm] | 42 x 20 x 54                                |
| Werkstoff Griffkörper                                                                                                                                                                               |      | Zinkdruckguss, vernickelt                   |
| Werkstoff Überwurfmutter                                                                                                                                                                            |      | Zinkdruckguss, vernickelt                   |
| Bemerkungen                                                                                                                                                                                         |      |                                             |
| Verpackungseinheit                                                                                                                                                                                  |      | 1 Stück                                     |
| Elektrischer Anschluss                                                                                                                                                                              |      |                                             |
| Schraubklemmen: ...0,75 mm²                                                                                                                                                                         |      |                                             |
| Elektrischer Anschluss - Stecker                                                                                                                                                                    |      |                                             |
| Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: D; Kontakte: 4, vergoldet; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Geschirmte Anschlussleitung: schirmbar |      |                                             |
|                                                                                                                                                                                                     |      |                                             |

# E12287



## Konfektionierbarer Stecker

SSTA040MSSFKSG

### Anschluss

