





Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC031MSS0001H03STGH030MSS



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro	
Aplicação	Aplicações industriais / automação industrial	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação [V]	< 24 AC/DC	
Proteção contra sobretensão	sim; (VDR)	
Capacidade de carga total [A]	3	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Proteção	IP 65	
Dados mecânicos		
Peso [g]	78	
Material do invólucro	PUR	
Material porca	latão, niquelado	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído	parafuso: 1	
	área para marcação: 1	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
Conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Contatos: 3, dourado; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm		
		


Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC031MSS0001H03STGH030MSS

Conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



Conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme DIN, angular; Contatos: 4, latão niquelado; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

