




Verbindungskabel

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS

Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.03.2026

Alternativartikel: EVCA44
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Ausführung	Powerkabel, L-codiert
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation

Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	63 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	16

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...90
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	2182,7
Werkstoff Griffkörper	TPE
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung	FKM

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss	
Kabel: 10,0 m, PVC/PUR, schwarz, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²	

Elektrischer Anschluss - Stecker	
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: L; Kontakte: 5, vergoldet; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt	




Verbindungskabel

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS

Elektrischer Anschluss - 2

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: L; Kontakte: 5, vergoldet; Griffkörper: TPE; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM

