




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS



Einsatzbereich	
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 24 AC/DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...90
Schutzart	IP 67; IP 69K
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	152,5
Werkstoffe	Gehäuse: TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Zubehör	
Lieferumfang	Schraube: 1 Beschriftungsfeld: 1
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 2; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm	




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN (EN 175301-803), abgewinkelt; Kontakte: 4; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

