




Kit de montagem para ecomatRelay

ecomatRelay/MountingSet/9P




1 Clamp

Área de aplicação		
Modelo	para ecomatRelay CR3025	
Aplicação	Aplicações industriais / automação industrial; Utilização em aplicações móveis e difíceis	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	78,9
Tipo de montagem	Vertical; (orientação dos contatos para baixo)	
Dimensões	[mm]	56,9 x 41,2 x 75,4
Materiais	soquete de encaixe: PA 6.6-GF30	
Informações sobre a vida útil	máximo de ciclos de acoplamento dos contatos de crimpagem:	10



Kit de montagem para ecomatRelay

ecomatRelay/MountingSet/9P

Acessórios	
Material incluído	soquete de encaixe: 1, 9 polos
	Clamp: 1
	vedação: 1
	parafuso de cabeça cilíndrica: 1 x (M4 x 30 mm)
	Porcas: 1 x M4, autotravante
	Contato de crimpagem: 5 x 4,8 mm
	Isolação individual de cada fio: 5 x 4,8 mm
	Contato de crimpagem: 4 x 2,8 mm
	Isolação individual de cada fio: 4 x 2,8 mm
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
Diagramas e curvas	
Montagem	 1: parafuso de cabeça cilíndrica M4x30 2: Clamp 3: vedação 4: soquete de encaixe 5: porca M4