


E80504



UHF-Modul (ETSI)

UHF Module Midrange ETSI



Einsatzbereich

Applikation	Interaktion mit UHF ID-Tags; Zubehör für Ident Handheld
Funkzulassung für	EU/RED; Großbritannien
Hinweis zur Funkzulassung	Die Liste der Länder, die die Europäische Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU anwenden befindet sich unter "Downloads".

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	5,2 DC; (Versorgung über Ident Handheld)
Sendeleistung ERP	[mW]	251; (24 dBm)

RFID

Arbeitsfrequenz	[MHz]	865...868
RFID-Standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...50
Hinweis zur Umgebungstemperatur		Betauung des Geräts ist zu vermeiden
Lagertemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	166
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	52,3 x 85,2 x 31,8
Werkstoffe		Gehäuse: ABS / PC V0

Zubehör

Zubehör notwendig	Ident Handheld, E80500
	Ident Handheld, E80501
	Ident Handheld, E80502
	Ident Handheld, E80503

E80504



UHF-Modul (ETSI)

UHF Module Midrange ETSI

Bemerkungen	
Bemerkungen	Lese-/Schreibabstände sind abhängig von den eingesetzten ID-Tags
	Nur einsetzbar in Kombination mit dem Ident Handheld für Identifikationssysteme
Verpackungseinheit	1 Stück