


E80505



UHF-Modul (FCC)

UHF Module Midrange FCC



Einsatzbereich		
Applikation	Interaktion mit UHF ID-Tags; Zubehör für Ident Handheld	
Funkzulassung für	Kanada; USA	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	5,2 DC; (Versorgung über Ident Handheld)
Sendeleistung EIRP	[mW]	371; (25,7 dBm)
RFID		
Arbeitsfrequenz	[MHz]	902...928
RFID-Standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...50
Hinweis zur Umgebungstemperatur	Betauung des Geräts ist zu vermeiden	
Lagertemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart	IP 65	
Zulassungen / Prüfungen		
CSA-Zulassung	File Nummer	260357
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	170
Gehäuse	Quaderförmig	
Abmessungen	[mm]	52,3 x 85,2 x 31,8
Werkstoffe	Gehäuse: ABS / PC V0	
Zubehör		
Zubehör notwendig	Ident Handheld, E80500	
	Ident Handheld, E80501	
	Ident Handheld, E80502	
	Ident Handheld, E80503	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Lese-/Schreibabstände sind abhängig von den eingesetzten ID-Tags Nur einsetzbar in Kombination mit dem Ident Handheld für Identifikationssysteme	

E80505



UHF-Modul (FCC)

UHF Module Midrange FCC

Verpackungseinheit

1 Stück